

H10,0/22S EB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire
Référence	9203620000
Type	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	403224856506 1
Qté.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

Date de création 16 mars 2023 14:41:10 CET

Niveau du catalogue 03.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

H10,0/22S EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,51 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, taille spéciale, couleur ivoire	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

Embouts

Couleur	Autres	Diamètre de la collerette (D2)	7,1 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	4,6 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,6 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	22 mm
Longueur de dénudage	15 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Section de raccordement du conducteur	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H10,0/22S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

