

PCF 5.00/18/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Raccordement à languette avec sortie à 90°, 135° et 180°
pour languette de 6,3 et 2,8 mm, au pas de 5,00 mm

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 18, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement à languette, Boîte
Référence	9511950000
Type	PCF 5.00/18/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190558109
Qté.	50 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 630 V / 24 A UL: 150 V / 15 A
Emballage	Boîte

PCF 5.00/18/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	9,8 mm	Profondeur (pouces)	0,386 inch
Hauteur	21,4 mm	Hauteur (pouces)	0,843 inch
Hauteur version la plus basse	17,9 mm	Largeur	89,8 mm
Largeur (pouces)	3,535 inch	Poids net	19,98 g

Températures

Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Température de fonctionnement , max.	100 °C
--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ETIM 8.0	EC002643	ECLASS 9.0	27-44-04-01
ECLASS 9.1	27-44-04-01	ECLASS 10.0	27-44-04-01
ECLASS 11.0	27-46-01-01	ECLASS 12.0	27-46-01-01

Conducteurs indiqués pour raccordement

Texte de référence	Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
--------------------	---

Paramètres du système

Famille de produits	PCF	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à languette
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT	Orientation de la sortie du conducteur	135°
Pas en mm (P)	5 mm	Pas en pouces (P)	0,197 inch
Nombre de pôles	18	Nombre de pôles	1
Juxtaposables côté client	Non	Nombre de séries	1
Longueur du picot à souder (l)	3,5 mm	Dimensions du picot à souder	0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Diamètre du trou d'implantation (D)	1,3 mm	Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	+ 0,1 mm
Nombre de picots par pôle	2	L1 en mm	85 mm
L1 en pouce	3,346 inch	Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 00
Degré de protection	IP20	Résistance de passage	1,20 mΩ

Données des matériaux

Matériau isolant	PA	Couleur	Orange
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Groupe de matériaux isolants	I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Matériau des contacts	CuSn	Surface du contact	étamé
Structure en couches du raccordement soudé	1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

Date de création 29 mars 2023 13:58:29 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

PCF 5.00/18/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Caractéristiques techniques

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

24 A

24 A

630 V

250 V

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

24 A

24 A

630 V

250 V

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

24 A

24 A

630 V

250 V

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

24 A

24 A

630 V

250 V

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

24 A

24 A

630 V

250 V

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

24 A

24 A

630 V

250 V

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

4 kV

PCF 5.00/18/135 3.5SN OR BX**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Declaration of the Manufacturer](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL DRIVES EN](#)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL DRIVES DE](#)
[FL BUILDING SAFETY EN](#)
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)
[FLIndustr.CONTROLS EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL HEATING ELECTR EN](#)
[FL APPL INVERTER EN](#)
[FL_BASE_STATION_EN](#)
[FL ELEVATOR EN](#)
[FL POWER SUPPLY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Fiche de données

PCF 5.00/18/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0


Fax. +49 5231 14-2083

Dessins

Illustration du produit



Dimensional drawing info@weidmueller.com



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.