


Dispositifs de serrage de guides linéaires

Pour guides linéaires miniatures


Dispositifs de serrage de guides linéaires

Pour guides linéaires pour charges moyennes/lourdes



Type	Pièce	Matériau
SECK SECWK	① Corps principal	EN 1.4301 équiv.
	② Levier	EN 1.4301 équiv.
	③ Contacts	EN CW505L équiv.


■ Force de serrage et force de retenue
40N ou plus (extrémité du levier)
Force de retenue (référence) 70-105N



Référence pièce		A	B	C	D	E	F	M	H1	H2	ℓ	L	G	Force de retenue (référence)	Prix unitaire
Type	H														
SECK	13	38	34	22	12	20.5	17.5	M4	10	5	10	64	46.5	70N	
	16	41	34	22	12	22	19		12	6	12	67	48	95N	
SECWK	14	50	34	22	12	26.5	23.5	M5	11	5	11	76	52.5	75N	
	16	68	34	20.5	13.5	35.5	32.5		13	6	13	94	61.5	105N	

Ordering Example
Référence pièce
SECK13

ex Example



Caractéristiques des colliers pour guides linéaires

Les blocs pour guides linéaires peuvent être verrouillés à des positions arbitraires en tournant un levier. Cela s'avère pratique lorsqu'un outil de maintien simple est nécessaire.

*Lorsque les colliers pour guides linéaires sont utilisés dans des applications inclinées ou verticales, prévoir un moyen externe d'empêcher la glissière de tomber.



Type	Pièce	Matériau	Traitement de surface
SVCN SVCK	① Corps principal	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
	② Levier	EN 1.7220 équiv.	Revêtement oxydé noir
	③ Contacts	EN 1.1191 équiv.	-



■ Couple de serrage et force de retenue
• Type à bouton : 0.7N·m
Force de retenue (référence) 100N
• Type à levier de serrage : 2.5N·m
Force de retenue (référence) 400N

Plages d'ouverture des contacts
H24...10-22mm H36...17-36mm
H28...14-28mm H42...21-56mm
H30...15-30mm H42G...21-56mm
H33...16-40mm

Dimensions des raccords

Type à bouton SVCN

Type à levier de serrage SVCK




Le collier pour guides linéaires doit être monté sur une plaque de raccordement en plaçant le guide linéaire en premier, puis en fixant le tout au rail.
La plaque de raccordement n'est pas fournie.
Faire correspondre avec la dimension H des guides linéaires pour charges moyennes/lourdes.
Pour KNB6, voir P2 -1165.
Pour LNF6-8, voir P2 -1145.

Référence pièce		A	B	F	G	E	T	H1	H2	ℓ1	ℓ2	ℓ3	M (normal)	Prix unitaire	
Type	H													SVCN	SVCK
SVCN SVCK	24	32	44	24	24	10	10.5	16.3	17.2	9.5	6.8	5.2	M4		
	28	35	50	25	25	10	11.5	17.3	20.2	9.5	7.8	4.2	M5		
	30	38	54	28	28	11	11.0	18.3	22.7	11.0	7.3	4.7	M5		
	33	38	62	26	26	10	14.0	19.8	22.7	9.5	10.3	1.7	M6		
	36	42	60	30	30	11	13.0	20.3	26.7	11.0	9.3	2.7	M6		
	42	46	80	32	32	11	18.0	25.3	27.7	11.0	14.3	-	M8		

Ordering Example
Référence pièce
SVCN24

Modification du pas du transporteur



Positionnement des robots, etc.

