

# Guides de base pour dispositifs de fixation/Plaques de guide

Pôle rond, à plaque, nervuré

**Caractéristiques :** peuvent être utilisés comme guides. Le point contact permet de faciliter l'insertion et la dépose.

**Type à poignée ronde**

Type	Matériau	Dureté
GMRS	GMLS	EN 1.0038 équiv.
GMRH	GMLH	EN 1.1191 équiv. 45 à 55HRC

Seules les pièces du pôle rond sont trempées. Les pièces de la plaque ne sont pas trempées.

Les pôles ronds et les plaques de fixation sont soudés.

Référence pièce	Type	D	Sélection du côté de montage	L	F	Prix unitaire			
						GMRS	GMLS	GMRH	GMLH
GMRS GMLS GMRH GMLH		9	R	100~300	30~50				
		12	L						
		16							

**Caractéristiques :** peuvent être utilisés comme guides. La ligne de contact permet d'obtenir un guidage plus stable que le type à pôle rond.

**Type à plaque**


Type	Matériau	Dureté
GIRS	EN 1.0038 équiv.	-
GIRH	EN 1.1191 équiv. 45 à 55HRC	-

Référence pièce	Type	T	L	F	S	S1	Prix unitaire	
							GIRS	GIRH
GIRS GIRH		6	100~300	20~60	25~50	13 ≤ S1 ≤ 12		
		9						
		12						
		16						

Ordering Example: **Référence pièce** Type D, T - Côté montage - L - F - S - S1 - (MR, TA)

Example: GMRS 9 - R - 150 - 30 - 25 - 13 - MR

Modifications	Code	Spéc.
	MR	Remplace les trous de montage par des trous ronds. Excl. de commande MR S'applique uniquement au type à plaque.
	TA	Modifie l'épaisseur de la plaque de montage, de 6mm à 9 ou 12mm. Excl. de commande TA9, TA12 S'applique uniquement au type à pôle rond.



**Caractéristiques :** peuvent être utilisés comme guides. Epaulements pour la robustesse du guide standard.

**Type nervuré**

**RGHK**

Matériau : EN 1.0038 équiv.

Référence pièce	Type	T	Sélection L	M	Trou de vis de montage	A	P	(R)	B	K	Prix unitaire				
											RGHK	L 75	L 100	L 125	L 150
RGHK	6	75	100	125	M8	60	33	8	11	28					
					M10						12	26			
	9	150	200	M10	75	48	15	11	19						
				M12						12	17				

Ordering Example: **Référence pièce** Type T - L - M

Example: RGHK 6 - 125 - M8

**Plaques de guide**

**CPGP**

Matériau : EN 1.1191 équiv.  
Dureté : 25 à 30HRC

Référence pièce	Type	A	Sélection L	Prix unitaire
CPGP	20	60 75 90		

Ordering Example: **Référence pièce** - L

Example: CPGP20 - 75

