



Supports à angle

Pour les extrusions en aluminium de la série 5 (largeur de fente 6mm)



Supports à angle libre

Pour les extrusions en aluminium de la série 5 (largeur de fente 6mm)




■ **Caractéristiques :** Supports extrudés pour fixer les extrusions selon un angle.


■ **Supports en angle**




HBL45TS5




HBL45TD5



HBL135TS5



HBL135TD5




■ Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
■ Traitement de surface : anodisé transparent

Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire	Rentes sur volume
HBL45TS5	41	2	833	1 à 99 pièce(s)	100-200
HBL45TD5	100	4	1470		
HBL135TS5	48	2	833		
HBL135TD5	118	4	1470		

■ **Alters** ■ **Référence pièce** - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, Z5)
HBL45TS5 - **SET**

■ **Ordering** ■ **Référence pièce**
Exemple **HBL45TS5**

■ **ex** ■ **Exemple**



Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Modifi- cation du trou de montage pour cou- vercle	C	Ajoute des taraudages sur un support pour la fixation du couvercle. (M5 des deux côtés, profondeur 15mm) (Vis de montage HCBM à la P.754)	HBL45TS5 HBL135TS5
Vis appli- cable	SET SST SEU SSU SEP SSP	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support.) (Ex.) Quand HBL45TS5 est spécifié : Code Vis Ecrou SET CBM5-14 HNTT5-5 SST SCB5-14 HNTTB55-5 SEU CBM5-14 HNTU5-5 SSU SCB5-14 SHNTU5-5 SEP CBM5-14 HNTPS-5 SSP SCB5-14 SHNTP5-5 ⚠ En cas de spécification autre que HBL45TS5, vérifier les vis et écrous utilisables.	HBL45TS5 HBL45TD5 HBL135TS5 HBL135TD5
Trous contre- alésés sur support à 135 degrés	Z5	Support à 135 degrés. Ajoute deux trous contre-alésés sur HBL135T...5. (Vis utilisable : M5) ⚠ Non disponible en combinaison avec les vis et écrous utilisables.	HBL135TS5 HBL135TD5

⚠ Les vis fournies ne sont pas conformes à la directive RoHS lorsque -SET, -SEU ou -SEP sont spécifiés.


■ **Caractéristiques :** Les extrusions peuvent être assemblées selon l'angle de votre choix.

■ **Supports à angle libre**




Type	Matériau	Traitement de surface
HBLTBA20	EN AC-46100 Équiv.	-
HBLTBBN20	EN 1.7220 Équiv.	Galvanisation au zinc

HBLTBA20



HBLTBBN20



Référence pièce	Profilé extrudé utilisable	Masse (g)	Accessoire : vis d'assemblage à tête plate à six pans creux (1 pièce)	Prix unitaire	Rentes sur volume
HBLTBA20 HBLTBBN20	Carré 20 (HFS5)	10.8	M4x6	1 à 14 pièce(s)	15-50

■ **Ordering** ■ **Référence pièce**
Exemple **HBLTBA20**

■ **Alters** ■ **Référence pièce** - (SET, SET1, SET2, SET3)
HBLTBA20 - **SET2**
HBLTBBN20 - **SET**

Modifications	Code	Utilisation	Accessoire				
			Référence pièce	Vis	Quantité	Raccords doubles d'insertion pour pré-montage à écrou	Quantité
Vis et écrous utilisables fournis	SET	Montage en extrémité Montage latéral	HBLTBBN20	CBM5-15	1	-	-
	SET1		HBLTBA20	CBM5-8	1	-	-
	SET2 SET3		HBLTBBN20	CBM5-8	1	HNTT5-5	1

⚠ Les vis fournies ne sont pas conformes à la directive RoHS lorsque -SET est spécifié.

■ **ex** ■ **Exemple**

