


# Extrusions en aluminium de la série 6, carrées de 30, 60mm

3 fentes ou plus






Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joints	Ecrou	Embosses de protection des profils extrudés	Modifications
P583 P600	P617 P626	P601 P614	P627	P755 P768

Caractéristiques : Extrusions avec [1x3 fentes] et [2x4 fentes]. Efficace lorsque des forces sont appliquées.



Type	M Matériau	S Traitement de surface
Longueur configurable / Longueur fixe		
NEFS6 / KNEFS6	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé clair
HFS6 / KHFS6	EN AC-51400-T5 Équiv.	
Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.		



## Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Matériau de la douille kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire Inf. à 300mm 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume Inf. à 300mm		Prix unitaire/m 300mm ou plus 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume/m 300mm ou plus	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
NEFS6	6090	S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI OCT. Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	3.10	1147	52.6x10⁴	111.0x10⁴					
	60120		4.53	1677	69.0x10⁴	246.7x10⁴					
HFS6	6090		3.10	1147	52.6x10⁴	111.0x10⁴					
	60120		4.53	1677	69.0x10⁴	246.7x10⁴					

## Extrusion à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les numéros de pièce commençant par la lettre "K" indiquent une extrusion de longueur fixe.


Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-19
			lx	ly		
KNEFS6	6090	4000 (Longueur effective)	1147	52.6x10⁴	111.0x10⁴	
	60120		1677	69.0x10⁴	246.7x10⁴	
KHFS6	6090		1147	52.6x10⁴	111.0x10⁴	
	60120		1677	69.0x10⁴	246.7x10⁴	

Ordering Example: Référence pièce - L  
HFS6-6090 - 800  
KHFS6-60120 - 4000

Alterations: Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.

# Extrusions en aluminium de la série 6, carrées de 30, 60mm

Autres formes











Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joints	Ecrou	Embosses de protection des profils extrudés	Modifications
P583 P600	P661 P614	P617 P626	P627	P755 P768

Caractéristiques: Peut être utilisé pour créer des angles ou des surfaces extérieures en rayon.



Type	M Matériau	S Traitement de surface
Longueur configurable / Longueur fixe		
NEFS6 / KNEFS6	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé clair
HFS6 / KHFS6	EN AC-51400-T5 Équiv.	
Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.		



## Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Matériau de la douille kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire Inf. à 300mm 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume Inf. à 300mm		Prix unitaire/m 300mm ou plus 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume/m 300mm ou plus	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
HFS30A6	50-4000	S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI OCT. Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	1.11	412	3.15x10⁴	3.86x10⁴					
HFS45A6			1.08	401	3.21x10⁴	3.72x10⁴					
HFS60A6			1.1	410	3.33x10⁴	3.70x10⁴					
NEFS6	606030		2.21	819	27.38x10⁴	27.38x10⁴					
EFS6			2.33	864	27.3x10⁴	27.3x10⁴					
HFS6			1.97	732	27.75x10⁴	27.75x10⁴					
HFSR6			0.82	306	2.42x10⁴	2.42x10⁴					
NFSR6	3030		0.82	306	2.42x10⁴	2.42x10⁴					
HFSR6			1.33	492	3.42x10⁴	9.47x10⁴					
HFS45TR6	30		1.33	492	3.42x10⁴	9.47x10⁴					

## Extrusion à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les numéros de pièce commençant par la lettre "K" indiquent une extrusion de longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KHFS30A6	4000 (Longueur effective)	30	412	3.15x10⁴	3.86x10⁴	
			401	3.21x10⁴	3.72x10⁴	
			410	3.33x10⁴	3.70x10⁴	
KNEFS6	606030	30	819	27.38x10⁴	27.38x10⁴	
			864	27.3x10⁴	27.3x10⁴	
KNFSR6	3030	30	306	2.42x10⁴	2.42x10⁴	
			492	3.42x10⁴	9.47x10⁴	

Ordering Example: Référence pièce - L  
HFS30A6-30 - 800  
KHFS30A6-30 - 4000

Alterations: Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.