


Série 8-45, extrusions carrées en aluminium de 45, 90mm

1 fente



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joint	Ecrou	Emboss de protection des profils extrudés	Modifications
P.691	P.705	P.713	P.723	P.755
P.704	P.710	P.722		P.768


Caractéristiques : Extrusions carrées en aluminium de 45mm à 1 fente et avec un côté plat




Type	Longueur configurable	Longueur fixe	Matériau	Traitement de surface
GFS	8	KGFS	EN AW-6061-T6 Équiv.	Anodisé clair
NEFS	8	KNEFS	EN AW-6063-T5 Équiv.	
EFS	8	KEFS	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFS	8	KHFS		
HFSL	8	KHFSL		
HFSB	8	KHFSB		

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NEFST8-4545
EFST8-4545




GFST8-4545 (Rigidité élevée)




EFSC8-4545




HFST8-4545
HFSTB8-4545 (Anodisé noir)




EFSH8-4545




HFSC8-4545



HFSLT8-4545 (Type léger)



HFSH8-4545



Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)		Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m (300mm ou plus)		Remise sur volume 300mm ou plus		
				lx	ly	1 à 9 pièce(s)	10-49	50-160	1 à 9 pièce(s)	10-49	50-160			
NEFST8	4545 50-4000 S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI OCT. Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	1.80	667	14.67x10⁴	14.67x10⁴									
EFST8		1.92	713	14.00x10⁴	14.00x10⁴									
HFST8		1.58	585	11.13x10⁴	11.13x10⁴									
HFSTB8 (Anodisé noir)		3.22	1195	24.46x10⁴	24.46x10⁴									
HFSLT8 (Type léger)		1.82	674	14.60x10⁴	14.86x10⁴									
GFST8 (Rigidité élevée)		1.97	731	14.30x10⁴	14.71x10⁴									
EFSH8		1.82	675	14.93x10⁴	15.27x10⁴									
HFSH8		1.98	735	14.41x10⁴	15.02x10⁴									
EFSC8														
HFSC8														

Extrusions à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.


Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KNEFST8	4545 4000 (Longueur effective)	667	14.67x10⁴	14.67x10⁴		
KEFST8						
KHFST8						
KHFSTB8 (Anodisé noir)						
KHFSLT8 (Type léger)						
KGFT8 (Rigidité élevée)						
KEFSH8						
KHFSH8						
KEFSC8						
KHFSC8						

Ordering	Référence pièce	-	L
Example	HFST8-4545	-	800
	KHFST8-4545	-	4000

Alterations : Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.

Série 8-45, extrusions carrées en aluminium de 45, 90mm

2 fentes



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joint	Ecrou	Emboss de protection des profils extrudés	Modifications
P.691	P.705	P.713	P.723	P.755
P.704	P.710	P.722		P.768


Caractéristiques : Extrusions avec [1x2 fentes]. Efficace lorsque des forces sont appliquées.




Type	Longueur configurable	Longueur fixe	Matériau	Traitement de surface
GFS8	8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Équiv.	Anodisé clair
NEFS8	8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Équiv.	
EFS8	8	KEFS8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFS8	8	KHFS8		
HFSL8	8	KHFSL8		
HFSB8	8	KHFSB8		
CAF8	8	KCAF8		Revêtement transparent (Anodisé + revêtement transparent)

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NEFS8-4590
EFS8-4590
EFSB8-4590
(Anodisé noir)




GFS8-4590
(Rigidité élevée)



HFS8-4590
HFSB8-4590
(Anodisé noir)




EFSF8-4590




NFSL8-4590
HFSL8-4590
(Type léger)

Utiliser HSCA8 comme cache fente pour HFSL8-4590 et NFSL8-4590 (P.773).



HFSF8-4590



Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)		Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m (300mm ou plus)		Remise sur volume 300mm ou plus	
				lx	ly	1 à 9 pièce(s)	10-49	50-160	1 à 9 pièce(s)	10-49	50-160		
NEFS8	4590 50-4000 S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI OCT. Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	3.75	1390	32.67x10⁴	125.3x10⁴								
EFS8													
EFSB8 (Anodisé noir)													
HFS8													
HFSB8 (Anodisé noir)													
CAF8 (Revêtement transparent)													
NFSL8													
HFSL8 (Type léger)													
GFS8 (Rigidité élevée)													
EFSF8													
HFSF8													

Extrusions à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	4590 4000 (Longueur effective)	1390	32.67x10⁴	125.3x10⁴		
KEFS8						
KEFSB8 (Anodisé noir)						
KHFS8						
KHFSB8 (Anodisé noir)						
KCAF8						
KNFSL8						
KHFSL8 (Type léger)						
KGFS8 (Rigidité élevée)						
KEFSF8						
KHFSF8						

Ordering	Référence pièce	-	L
Example	HFS8-4590	-	800
	KHFS8-4590	-	4000

Alterations : Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.