

# Roulettes de conception

**Roulettes design**

**CHAM** (pivot)  
**CHAS** (butée)

**CHAN** (à visser sur pivot)  
**CHANS** (à visser sur pivot avec butée)

1 jeu contient 4 pièces. Vérifier la quantité à commander avant la commande.  
Pour les clés dédiées, se reporter à la **P.1084**.

Arbre	Roue
Matériau: EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)	Matériau (couleur): Nylon (noir)
Traitement de surface: Galvanisation au zinc	

Corps principal	Référence pièce Type	D	Matériau de la roue	H	Plaque de montage d	(r)	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire (4 pièces par jeu)
Pivotant	CHAM	50	N (nylon)	62	5.5	50	1000	210	
		60		74		54	1200	240	
Butée	CHAS	50	N (nylon)	62	5.5	52	1000	220	
		60		74		56	1200	250	

Corps principal	Référence pièce Type	D	M	Matériau de la roue	H	r	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire (4 pièces par jeu)
À visser sur pivot	CHAN	50	8	N (Nylon)	58	50	1000	170	
		60	8 10		70	54	1200	200	
À visser sur pivot avec butée	CHANS	50	8	N (Nylon)	58	52	1000	180	
		60	8 10		70	56	1200	210	

Ordering Example: Référence pièce - M - Matériau de la roue  
 CHAM60 - 8 - N  
 CHAN50 - 8 - N

# Roulettes de conception

**Type de plaque CTGMP**

**CTGMPS**

**À visser CTGMR**

**CTGMRS**

1 jeu contient 4 pièces. Vérifier la quantité à commander avant la commande.  
Pour les clés dédiées, se reporter à la **P.1084**.

Corps principal	Référence pièce Type	D	H	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	(W)	d	(r)	E	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
Plaque pivotante	CTGMP	40	55	41	10	16	5.1	43	15	200	75	
		50	65	45	11	18		51	18	300	105	
Plaque pivotante avec butée	CTGMPS	40	55	41	10	16	5.1	47	15	200	78	
		50	65	45	11	18		57	18	300	108	

Corps principal	Référence pièce Type	D	M	H	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	(W)	Vis de montage NB	NT	NL	r	E	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
À visser sur pivot	CTGMR	40	8	50	41	10	16	13	4	15	43	15	200	60	
		50	8 12	63	45	11	18	19	6	14	51	18	300	100	
À visser sur pivot avec butée	CTGMRS	40	8	50	41	10	16	13	4	15	47	15	200	65	
		50	8 12	63	45	11	18	19	6	14	57	18	300	105	

Ordering Example: Référence pièce - M  
 CTGMP40  
 CTGMR40 - 8

**CTBMR**

**CTBMS**

1 jeu contient 4 pièces. Vérifier la quantité à commander avant la commande.  
Pour les clés dédiées, se reporter à la **P.1084**.

Arbre	Roue
Matériau: JIS-SWCH	Matériau (couleur): Nylon (noir)
Traitement de surface: Galvanisation au zinc	

Corps principal	Référence pièce Type	D	M (normal)	H	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	Vis de montage NB	(r)	E	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
À visser sur pivot	CTBMR	40	8 10	46	42	7	14	38	14	400	67	
		60	10 12	69	46	8	17	51	18	800	126	
À visser sur pivot avec butée	CTBMS	40	8 10	46	42	7	14	42	14	400	70	
		60	10 12	69	46	8	17	55	18	800	129	

Ordering Example: Référence pièce - M  
 CTBMR40 - 8

**CTEJN**

**CTEJNS**

1 jeu contient 4 pièces. Vérifier la quantité à commander avant la commande.  
Pour les clés dédiées, se reporter à la **P.1084**.

Arbre	Roue
Matériau: JIS-SWCH	Matériau (couleur): Elastomère (noir)
Traitement de surface: Galvanisation au zinc	

Corps principal	Référence pièce Type	D	M	H	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	(W)	Vis de montage NB	NT	NL*	(r)	E	Charge admissible (N)	Prix unitaire
À visser sur pivot	CTEJN	40	8 10	43	44	12	20	14	5	12 (19)	39	15	392	
		50	8 10 12	58	49	14	21	17	6	14	45.5	17	588	
		60	8 12	69	49	14	21	17	6	14	50.5	17	980	
		75A	12	85	64	19	27	21	8	22	63	20	1176	
À visser sur pivot avec butée	CTEJNS	40	8 10	43	44	12	20	14	5	12 (19)	42	15	392	
		50	8 10 12	58	49	14	21	17	6	14	49	17	588	
		60	8 12	69	49	14	21	17	6	14	55	17	980	
		75A	12	85	64	19	27	21	8	22	70.5	20	1176	

\* Les dimensions entre ( ) s'appliquent à M10.  
 Ordering Example: Référence pièce - M  
 CTEJNS50 - 10