

Transporteurs à rouleaux (type en porte-à-faux pour le guidage)

Transporteurs à rouleaux (type en zigzag)

■ **Caractéristiques** : le type en porte-à-faux ne prend pas beaucoup d'espace et il sert au guidage.

■ **Type en porte-à-faux**

Type	M Matériau	S Traitement de surface
P=30 CRONK CROJK	① Galets Acier	① Galets Chrome trivalent
P=35 CRONKF CROJKF	② Châssis Acier	② Châssis Chrome trivalent
	③ Vis, écrou Acier	③ Vis, écrou Chrome trivalent

■ Le nombre de trous de montage varie en fonction de la longueur totale (L).

- En présence de 2 trous de montage
⇒ Le trou près du centre du diagramme suivant n'est pas usiné.
- En présence de 3 trous de montage
- En présence d'un nombre pair de roues
- En présence d'un nombre impair de roues

■ **Charge admissible par roue**

Matériau de la roue	Charge admissible
Acier	30kgf(294N)
Polyacétal	20kgf(196N)

■ **Caractéristiques** : le type en zigzag a un pas court et il réduit le jeu lors du travail.

■ **Type en zigzag**

Type	M Matériau	S Traitement de surface
P=20 CRONM CROJM	① Galets Polyacétal	① Galets Chrome trivalent
	② Châssis Acier	② Châssis Chrome trivalent
	③ Vis, écrou Acier	③ Vis, écrou Chrome trivalent

■ Le nombre de trous de montage varie en fonction de la longueur totale (L).

- En présence de 4 trous de montage
⇒ Le trou près du centre du diagramme suivant n'est pas usiné.
- En présence de 6 trous de montage
- En présence d'un nombre pair de roues
- En présence d'un nombre impair de roues

■ **Charge admissible par roue**

Matériau de la roue	Charge admissible
Acier	30kgf(294N)
Polyacétal	20kgf(196N)

■ **Type en porte-à-faux**

Référence	Type	Roue Qté	Longueur totale (L)		Prix unitaire	
			Pas x Quantité P=30	Pas x Quantité P=35	P=30 CRONK CROJK	P=35 CRONKF CROJKF
3		3	85	100		
4		4	115	135		
5		5	145	170		
6		6	175	205		
7		7	205	240		
8		8	235	275		
9		9	265	310		
10		10	295	345		
11		11	325	380		
12		12	355	415		
13		13	385	450		
14		14	415	485		
15		15	445	520		
16		16	475	555		
17		17	505	590		
18		18	535	625		
19		19	565	660		
20		20	595	695		
21		21	625	730		
22		22	655	765		
23		23	685	800		
24		24	715	835		
25		25	745	870		
26		26	775	905		
27		27	805	940		
28		28	835	975		
29		29	865	-		
30		30	895	-		
31		31	925	-		
32		32	955	-		
33		33	985	-		




Ordering Example
Référence - Nombre de roues
CRONK - 20



Alterations
Référence - Nombre de roues - (CC)
CRONK - 20 - CC

Modifications	Code	Spéc.
	CC	Coins de châssis chanfreinés
	CC	Modifie les dimensions.
		Code de commande CC



Type en porte-à-faux

CRONK
CRONKF
(acier)

CROJK
CROJKF
(polyacétal)

■ **Type en zigzag**

Référence	Type	Roue Qté	Longueur totale (L)	Prix unitaire	
				Pas x Quantité P=20	CRONM CROJM
3		3	55		
4		4	75		
5		5	95		
6		6	115		
7		7	135		
8		8	155		
9		9	175		
10		10	195		
11		11	215		
12		12	235		
13		13	255		
14		14	275		
15		15	295		
16		16	315		
17		17	335		
18		18	355		
19		19	375		
20		20	395		
21		21	415		
22		22	435		
23		23	455		
24		24	475		
25		25	495		

Type en zigzag

CRONM
(acier)

CROJM
(polyacétal)

Référence	Type	Roue Qté	Longueur totale (L)	Prix unitaire	
				Pas x Quantité P=20	CRONM CROJM
26		26	515		
27		27	535		
28		28	555		
29		29	575		
30		30	595		
31		31	615		
32		32	635		
33		33	655		
34		34	675		
35		35	695		
36		36	715		
37		37	735		
38		38	755		
39		39	775		
40		40	795		
41		41	815		
42		42	835		
43		43	855		
44		44	875		
45		45	895		
46		46	915		
47		47	935		
48		48	955		
49		49	975		
50		50	995		

Type en zigzag

CRONM
(acier)

CROJM
(polyacétal)



Ordering Example
Référence - Nombre de roues
CRONK - 20



Alterations
Référence - Nombre de roues - (CC)
CRONK - 20 - CC

Modifications	Code	Spéc.
	CC	Coins de châssis chanfreinés
	CC	Modifie les dimensions.
		Code de commande CC