



Roulettes de conception

Galets à billes / Roulettes en plastique




CTYNB





CTYNBS




Arbre		Roue	
Matériau	Traitement de surface	Matériau (couleur)	
JIS-SWCH	Galvanisation au zinc	Nylon (noir)	


☑ Pour les clés dédiées, se reporter à la P.1084.
☑ Pour les clés dédiées, se reporter à la P.1084.

Ordering Example: Référence pièce - M
 CTYNBS40 - 10




CPNB






CPNBS



Douille d'insertion (incluse)



Matériau : Nylon

Arbre		Roue	
Matériau	Traitement de surface	Matériau (couleur)	
JIS-SWCH	Galvanisation au zinc	Nylon (noir)	

Ordering Example: Référence pièce - M - Matériau de la roue
 CPNB40 - 10 - N

Corps principal	Référence pièce		H	B1	B2	(W)	Section de fixation NT	(r)	E	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
	Type	D										
Type à goupille	CPNB	40	49	41	10	16	3	43	15	200	65	
		50	60	45	11	18	4	51	18	300	95	
Type à goupille avec butée	CPNBS	40	49	41	10	16	3	47	15	200	70	
		50	60	45	11	18	4	57	18	300	100	


Ordering Example: Référence pièce - M - Matériau de la roue
 CPNB40 - 10 - N

Galets à billes




RoHS10


Embase ronde CHBM



Embase carrée CHBF



À visser CHBU



☑ Utilisation possible avec les billes vers le bas. ☑ Le type CHBU doit être vissé complètement sur la base.

Type	1 Corps principal	2 Joint anti-poussière	3 Plaque de poussée	4 Bille principale	5 Bille secondaire
CHBM / CHBF / CHBU	Matériau	Traitement de surface	Matériau	Matériau	Dureté
	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	Feutre	EN 1.7242 équiv.	50HRC~
				EN 1.3505 équiv.	55HRC~
				EN 1.3505 équiv.	55HRC~


Corps principal	Référence pièce		D	L	A	W	M	F	N	L1	d	T	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
	Type	N°													
Embase ronde	CHBM	40	24	24	40	-	-	32	4.5	5	15.875	4	900	165	
		50	30	28	50	-	-	40	5.5	6	19.05	5	1100	180	
		60	38	37	60	-	-	49	6.5	8	25.4	6	1200	190	
Embase carrée	CHBF	40	24	24	40	32	-	32	4.5	5	15.875	4	900	160	
		50	30	28	50	40	-	40	5.5	6	19.05	5	1100	170	
		60	38	37	60	48	-	49	6.5	8	25.4	6	1200	185	
À visser	CHBU	12	24	21	-	-	12	20	-	5	15.875	-	900	170	
		16	30	25	-	-	16	25	-	6	19.05	-	1100	185	
		20	38	34	-	-	20	30	-	8	25.4	-	1200	375	


Ordering Example: Référence pièce - M - Matériau de la roue
 CHBF50 - 10 - N


Roulettes en plastique CSJM (pivot)



RoHS10







*Serrer la partie NB à l'aide d'une clé pour un serrage fiable.

Corps principal	Roue	Filetage
Matériau	Matériau	Traitement de surface
Nylon	Nylon	EN 1.1191 équiv.
		Galvanisation au zinc

Corps principal	Référence pièce		M	Matériau de la roue	H	B	Vis de montage			r	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
	Type	D					NB	NT	NL				
Pivotant	CSJM	18	8	N (nylon)	34	20	13	3	14	21	300	60	
		30											

Ordering Example: Référence pièce - M - Matériau de la roue
 CSJM30 - 8 - N