


Courroies de distribution à couple élevé - 2GT, 3GT

■ **Caractéristiques** : courroies de distribution circulaires à faible jeu, idéales pour le positionnement.
 ■ 2GT applicable aux poulies synchrones à couple élevé 2GT, voir **P1381** 3GT applicable aux poulies synchrones à couple élevé 3GT, voir **P1383**.



Type	Matériau									
GBN	Cautchouc chloroprène									
	Cordon en fibre de verre									
	Tissu en nylon									
	① Cautchouc de renfort ② Cautchouc cranté ③ Fil central ④ Rev. textile des dents									
Type	Pas	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	Massa unitaire g/m (largeur : 10mm)
2GT	2	0.15	1.00	0.555	0.40	1.38	0.75	0.63	0.254	13.0
3GT	3	0.25	1.52	0.85	0.61	2.40	1.14	1.26	0.381	25.0

⚠ Temp. de fonctionnement : -10 - 80°C (valeur de réf.)
 ⚠ La circonférence de la courroie équivaut à la longueur du fil central.
 ⚠ Caractéristiques et mises en garde **P1375**
 ⚠ Méthode de sélection **P2253**

■ **Type : 2GT** (pas : 2mm)

Type	Référence pièce		Nombre de dents	Longueur périph. de la courroie (mm)	Prix unitaire		
	Nombre de dents	Largeur nominale de la courroie			Largeur nominale de la courroie		
66 2GT	33	66			40	60	90
72 2GT	36	72					
74 2GT	37	74					
76 2GT	38	76					
78 2GT	39	78					
80 2GT	40	80					
82 2GT	41	82					
84 2GT	42	84					
86 2GT	43	86					
88 2GT	44	88					
90 2GT	45	90					
92 2GT	46	92					
94 2GT	47	94					
96 2GT	48	96					
98 2GT	49	98					
100 2GT	50	100					
102 2GT	51	102					
106 2GT	53	106					
108 2GT	54	108					
110 2GT	55	110					
112 2GT	56	112					
114 2GT	57	114					
116 2GT	58	116					
118 2GT	59	118					
120 2GT	60	120					
122 2GT	61	122					
124 2GT	62	124					
126 2GT	63	126					
128 2GT	64	128					
130 2GT	65	130					
132 2GT	66	132					
134 2GT	67	134					
136 2GT	68	136					
138 2GT	69	138					
140 2GT	70	140					
142 2GT	71	142					
144 2GT	72	144					
146 2GT	73	146					
148 2GT	74	148					
150 2GT	75	150					
152 2GT	76	152					
154 2GT	77	154					
156 2GT	78	156					
158 2GT	79	158					
160 2GT	80	160					
162 2GT	81	162					
164 2GT	82	164					
166 2GT	83	166					
168 2GT	84	168					
170 2GT	85	170					
172 2GT	86	172					
174 2GT	87	174					
176 2GT	88	176					
178 2GT	89	178					
180 2GT	90	180					
182 2GT	91	182					
184 2GT	92	184					
186 2GT	93	186					
188 2GT	94	188					
190 2GT	95	190					
192 2GT	96	192					
194 2GT	97	194					
196 2GT	98	196					
200 2GT	100	200					
202 2GT	101	202					
204 2GT	102	204					
206 2GT	104	206					
210 2GT	105	210					
212 2GT	106	212					
214 2GT	107	214					
216 2GT	108	216					
220 2GT	110	220					
224 2GT	112	224					
226 2GT	113	226					
228 2GT	114	228					
230 2GT	115	230					
232 2GT	116	232					
236 2GT	118	236					
240 2GT	120	240					
242 2GT	121	242					
244 2GT	122	244					
248 2GT	124	248					
250 2GT	125	250					
252 2GT	126	252					
254 2GT	127	254					
256 2GT	128	256					
258 2GT	129	258					
260 2GT	130	260					
264 2GT	132	264					
266 2GT	133	266					
268 2GT	134	268					
270 2GT	135	270					
278 2GT	139	278					
280 2GT	140	280					
282 2GT	141	282					
284 2GT	142	284					
286 2GT	143	286					
288 2GT	144	288					
290 2GT	145	290					

■ **Type : 3GT** (pas : 3mm)

Type	Référence pièce		Nombre de dents	Longueur périph. de la courroie (mm)	Prix unitaire		
	Nombre de dents	Largeur nominale de la courroie			Largeur nominale de la courroie		
292 3GT	146	292			40	60	90
294 3GT	147	294					
300 3GT	150	300					
302 3GT	151	302					
304 3GT	152	304					
308 3GT	154	308					
310 3GT	155	310					
314 3GT	157	314					
318 3GT	159	318					
320 3GT	160	320					
322 3GT	161	322					
324 3GT	162	324					
326 3GT	163	326					
328 3GT	164	328					
332 3GT	166	332					
336 3GT	168	336					
338 3GT	169	338					
340 3GT	170	340					
344 3GT	172	344					
346 3GT	173	346					
348 3GT	174	348					
350 3GT	175	350					
352 3GT	176	352					
354 3GT	177	354					
356 3GT	179	356					
360 3GT	180	360					
366 3GT	183	366					
370 3GT	185	370					
372 3GT	186	372					
376 3GT	188	376					
380 3GT	190	380					
382 3GT	191	382					
386 3GT	193	386					
394 3GT	197	394					
400 3GT	200	400					
406 3GT	203	406					
412 3GT	206	412					
420 3GT	210	420					
426 3GT	213	426					
430 3GT	215	430					
436 3GT	218	436					
440 3GT	220	440					
444 3GT	222	444					
446 3GT	223	446					
448 3GT	224	448					
452 3GT	226	452					
460 3GT	230	460					
470 3GT	235	470					
478 3GT	239	478					
484 3GT	242	484					
486 3GT	243	486					
488 3GT	244	488					
492 3GT	246	492					
494 3GT	247	494					
500 3GT	250	500					
502 3GT	251	502					
504 3GT	252	504					
506 3GT	253	506					
516 3GT	258	516					
524 3GT	262	524					
530 3GT	265	530					
544 3GT	272	544					
550 3GT	275	550					
558 3GT	279	558					
570 3GT	285	570					
572 3GT	286	572					
578 3GT	289	578					
586 3GT	293	586					
598 3GT	299	598					
600 3GT	300	600					
606 3GT	303	606					
616 3GT	308	616					
630 3GT	315	630					
634 3GT	317	634					
646 3GT	323	646					
660 3GT	330	660					
670 3GT	335	670					
676 3GT	338	676					
690 3GT	345	690					
696 3GT	348	696					
702 3GT	351	702					
726 3GT	363	726					
742 3GT	371	742					
752 3GT	376	752					
760 3GT	380	760					
772 3GT	386	772					
782 3GT	391	782					
800 3GT	400	800					
810 3GT	405	810					
852 3GT	426	852					
860 3GT	430	860					
866 3GT	433	866					
892 3GT	446	892					
900 3GT	450	900					
930 3GT	465	930					
950 3GT	475	950					
976 3GT	488	976					
994 3GT	497	994					

■ **Type : 3GT** (pas : 3mm)

Type	Référence pièce		Nombre de dents	Longueur périph. de la courroie (mm)	Prix unitaire		
	Nombre de dents	Largeur nominale de la courroie			Largeur nominale de la courroie		
102 3GT	34	102			60	90	150
105 3GT	35	105					
108 3GT	36	108					
111 3GT	37	111					
114 3GT	38	114					
117 3GT	39	117					
120 3GT	40	120					
123 3GT	41	123					
126 3GT	42	126					
129 3GT	43	129					
132 3GT	44	132					
135 3GT	45	135					
138 3GT	46	138					
141 3GT	47	141					