Fixations par vis basse pression

Diam. identique/réduction

Raccord union

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPPU	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTPU	EN 1.4308 équiv.	-

Référence pièce		SGPPU				SUTPU				SGPPU		SUTPU		
Type	N°	Rc (PT)	B1	(L)	(A)	B	B1	(L)	(A)	B	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPU SUTPU	6A	1/8	15	30	13	25	16	30	13	27	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces
	8A	1/4	19	33.5	13.5	31	20	34	14	34				
	10A	3/8	23	38	16	37	25	38	16	40				
	15A	1/2	27	41	17	42	30	41	17	46				
	20A	3/4	33	51	18.5	49	34	43	17	55				
25A	1	41	54	20	59	44	51	20	64					

* Forme de la pièce B1 : SUTPU6A, 8A : 2 plats, SUTPU10A, 15A : hexagonale, SUTPU20A, 25A : octogonale, SGPPU : octogonale
Caractéristiques :
 Ces raccords peuvent être retirés en desserrant les écrous, ce qui ne nécessite aucune torsion des tuyaux.

Empreinte

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPCS	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTCS	EN 1.4308 équiv.	-

RoHS10

Référence pièce		SGPCS		SUTCS		SGPCS		SUTCS		
Type	N°	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPCS SUTCS	8A	1/4	22	19	22	19	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces
	10A	3/8	26	23	26	23				
	15A	1/2	30	27	30	27				
	20A	3/4	36	32	36	32				
	25A	1	44	38	44	38				

Brides

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPFR	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTFR	EN 1.4308 équiv.	-

RoHS10

Référence pièce		SGPFR		SUTFR		SGPFR		SUTFR					
Type	N°	Rc (PT)	(D)	(T)	(t)	(B)	(f)	(g)	P.C.D.	d	Diam. de boulon applicable	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPFR SUTFR	15A	1/2	95	16	12	38	1	51	70	15	M12	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces
	20A	3/4	100	18	14	42	1	56	75	15	M12		
	25A	1	125	18	14	49	1	67	90	19	M16		
	32A	1 1/4	135	21	16	64	2	76	100	19	M16		
	40A	1 1/2	140	21	16	68	2	81	105	19	M16		
50A	2	155	22	16	82	2	96	120	19	M16			

Référence pièce		SGPFR		SUTFR		SGPFR		SUTFR			
Type	N°	Rc (PT)	(D)	(T)	(t)	(B)	P.C.D.	d	Diam. de boulon applicable	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPFR SUTFR	15A	1/2	95	16	10	30	70	15	M12		
	20A	3/4	100	18	12	36	75	15	M12		
	25A	1	125	18	12	43	90	19	M16		
	32A	1 1/4	135	21	14	54	100	19	M16		
	40A	1 1/2	140	21	14	60	105	19	M16		
50A	2	155	22	14	74	120	19	M16			

Coudes à 3 voies

Type	Matériau	Traitement de surface
SGSTL	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud

RoHS10

Référence pièce		Rc (PT)		(D)		A		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°	T1	T2	(L)	(A)	(L)	(A)	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces
SGSTL	15A	1/2		28	26						
	20A	3/4		34	30						
	25A	1		43	38						

Manchons

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPPB	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTPB	EN 1.4308 équiv.	-

RoHS10

Référence pièce		Rc (PT)		R(PT)		L		B		SGPPB		SUTPB	
Type	N°	T1	T2	(L)	(A)	(L)	(A)	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
SGPPB SUTPB	12	1/8	1/4	17	17			1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces	1 à 19 pièce(s)	20 à 50 pièces		
	13	1/8	3/8	18	21								
	14	1/8	1/2	21	26								
	23	1/4	3/8	18	21								
	24	1/4	1/2	21	26								
	26	1/4	3/4	24	32								
	28	1/4	1	27	38								
	34	3/8	1/2	21	26								
	36	3/8	3/4	24	32								
	38	3/8	1	27	38								
	46	1/2	3/4	24	32								
	48	1/2	1	27	38								
	68	3/4	1	27	38								
	610	3/4	1 1/4	30	46								
	810	1	1 1/4	30	46								
	812	1	1 1/2	32	54								
1012	1 1/4	1 1/2	32	54									
1016	1 1/4	2	36	63									
1216	1 1/2	2	36	63									

* Les n°1016 et 1216 ont une partie B de forme octogonale. Toutes les autres parties ont une forme hexagonale.

Embouts de réduction

Type	Matériau	Traitement de surface
STUNPS	EN 1.4308 équiv.	Zingage à chaud
STUNPSS	EN 1.4408 équiv.	-

Référence pièce		R (PT)		STUNPS								STUNPSS								Prix unitaire STUNPS		Prix unitaire STUNPSS				
Type	N°	T1	T2	B	L	(A)	(d1)	(d2)	(d3)	(d4)	(L)	(A)	(d1)	(d2)	(d3)	(d4)	(L)	(A)	(d1)	(d2)	(d3)	(d4)	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces
STUNPS STUNPSS	12	1/4	1/8	17	33	10.0	12.0	10.0	7.0	5.0	28	8.0	12.0	7.6	7.5	5.0										
	13	3/8	1/8	21	34	9.3	13.0	11.2	9.0	5.1	29	7.8	13.1	7.6	10.9	4.9										
	23	3/8	1/4	21	35	9.8	12.9	11.9	8.9	6.9	33	8.1	12.9	12.0	10.9	7.4										
	24	1/2	1/4	26	38	10.5	15.7	11.7	13.0	7.0	36	8.1	16.3	11.9	14.5	4.6										
	34	1/2	3/8	26	39	10.0	16.0	12.9	13.1	9.1	37	8.5	15.5	12.9	14.4	10.9										
	36	3/4	3/8	32	42	11.3	18.3	13.0	15.8	9.0	39	8.5	17.5	12.3	19.9	11.0										
	46	3/4	1/2	32	45	11.5	18.5	16.3	16.0	13.0	42	8.2	17.9	15.5	20.0	14.5										
	48	1	1/2	38	48	12.0	20.2	16.4	22.0	13.1	45	8.3	20.8	15.9	25.5	14.5										
	68	1	3/4	38	50	11.8	20.1	18.0	22.1	16.1	47	8.4	20.9	17.6	25.5	20.0										

Réducteurs coudés

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPED	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTED	EN 1.4308 équiv.	-

RoHS10

Référence pièce		Rc (PT)		SGPED				SUTED				SGPED		SUTED		Prix unitaire SGPED		Prix unitaire SUTED	
Type	N°	T1	T2	(D1)	(L1)	(L2)	W	H	(D1)	(L1)	(L2)	W	H	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
SGPED SUTED	24	1/4	1/2	23	31	36	40	24	22	30	35	39	24	24	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces	
	34	3/8	1/2	27	31	39	42	25	26	26	30	39	40	25	26				
	36	3/8	3/4	27	37	42	47	28	28	26	36	41	46	28	28				
	46	1/2	3/4	28	35	44	49	30	29	30	36	44	48	30	29				
	48	1/2	1	28	42	46	54	33	32	30	44	47	55	32	33				
	68	3/4	1	34	43	52	57	35	34	36	44	52	57	35	34				

T de réduction

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPPTD	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTPD	EN 1.4308 équiv.	-

RoHS10

Référence pièce		Rc (PT)		SGPPTD		SUTPD		SGPPTD		SUTPD		Prix unitaire SGPPTD		Prix unitaire SUTPD	
Type	N°	T1	T2	(L)	(A)	(L)	(A)	(L)	(A)	(L)	(A)	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces
SGPPTD SUTPD	24	1/4	1/2	40.5	24	24	39	24	24						
	34	3/8	1/2	41	26	25	40	26	25						
	46	1/2	3/4	47	28	28	46	28	28						

Douilles de réduction

Type	Matériau	Traitement de surface
SGPSD	EN-JM 1010 équiv.	Zingage à chaud
SUTSD	EN 1.4308 équiv.	-

RoHS10

Référence pièce		Rc (PT)		SGPSD						SUTSD						Prix unitaire SGPSD		Prix unitaire SUTSD	
Type	N°	T1	T2	L	(D1)	(D2)	(D3)	(a)	(b)	(L)	(D1)	(D2)	(a)	(b)	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces	1 à 9 pièces	10 à 30 pièces	
SGPSD SUTSD	12	1/8	1/4	26	23	19	-	-	-	25	19	15	4	8					
	13	1/8	3/8	29															