

Accouplements à simple pression

■ Coudes longs

MSELG Filetage : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

Matériau : Corps : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Coudes filetés mâles à 45°

MSEFE Filetage : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Connecteurs en L

USLCN

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Raccords unions soudés

USYELN Filetage : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Coudes pivotants à 2 ports

USTE Filetage : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Raccords union en T

MSTEL Filetage : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

Référence pièce	Nominal	A	B	C	Mé-plats H	Taille de filetage R	Section effective (mm²)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D								1 à 9 pièce(s)	10-50
MSELG	4	1	17.1	30.3	9	10	R1/8	4.4	14.7	
		2	18.0	31.4	11.2	10	R1/8	8.5	15.5	
	6	M5	18.0	34.4	11.2	14	R1/4	3.2	31.8	
		2	23.6	35.3	13.6	10	R1/8	15.0	18.6	
	8	2	23.6	37.8	13.6	14	R1/4	15.0	35.8	
		3	23.6	38.8	13.6	17	R3/8	15.0	50	
	10	2	25	47.8	16.3	17	R1/4	31.5	59.4	
		3	25	47.3	16.3	17	R3/8	31.5	58.2	
	12	4	25	50.3	16.3	21	R1/2	31.5	94.4	
		2	32.2	49.7	19.7	17	R1/4	41.7	65	
		3	32.2	49.2	19.7	17	R3/8	41.7	63.8	

Référence pièce	Nominal	A	B	C	Mé-plats H	Taille de filetage M	Section effective (mm²)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D								1 à 9 pièce(s)	10-50
MSEFE	4	1	17.1	16.3	9	10	R1/8	4.4	6.5	
		2	17.1	19.3	9	14	R1/4	4.4	14.5	
	6	M5	18.0	13.7	9	M5x0.8	8	3.2	5	
		2	18.0	16.9	11.2	10	R1/8	8.5	7.5	
	8	2	18.0	19.9	11.2	14	R1/4	8.5	15	
		3	18.0	20.9	11.2	17	R3/8	8.5	24	
	10	1	23.6	17.5	13.6	10	R1/8	15.0	8	
		2	23.6	20	13.6	14	R1/4	15.0	15	
	12	1	25	19.6	16.3	17	R1/8	22.1	18	
		2	25	22.6	16.3	17	R1/4	22.1	22	
		3	25	22.1	16.3	17	R3/8	22.1	23	
		4	25	25.1	16.3	21	R1/2	22.1	39.5	
	2	32.2	24.1	19.7	17	R1/4	41.7	27		
	3	32.2	23.6	19.7	17	R3/8	41.7	28		
	4	32.2	26.6	19.7	21	R1/2	41.7	44.5		

Référence pièce	Nominal	A	B	C	Section effective (mm²)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D						1 à 9 pièce(s)	10-50
USLCN	4	17.1	33.5	9	3.2	1.5		
	6	18.0	42.1	11.2	6.3	3		
	8	23.6	47.8	13.6	20.3	5		
	10	25	53.7	16.3	27.0	7		
	12	32.2	60.9	19.7	40.6	13.5		

Référence pièce	Nominal	L1	B	F	E	L2	C	Mé-plats H	Taille de filetage M	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D										1 à 9 pièce(s)	10-50
USYELN	4	1	21.5	14.5	2.5	14	26.5	9	13	R1/8	15.5	
		M5	20.5	15.5	2.5	10	17.8	8	M5x0.8	8.2		
	6	1	22.5	15.5	2.5	14	26.5	11.2	13	R1/8	16.5	
		2	25	15.5	3	19	34	17	R1/4	30.5		
	8	3	26.7	15.5	4	22.4	39.8	21	R3/8	50.5		
		1	25.6	17.8	2.5	14	26.5	13.6	13	R1/8	17.5	
	10	2	28.1	17.8	3	19	34	17	R1/4	31.5		
		3	29.8	17.8	4	22.4	39.8	21	R3/8	51		
	12	2	28.9	19.4	3	19	34	17	R1/4	33		
		3	30.6	19.4	4	22.4	39.8	21	R3/8	52.5		
		4	32.9	19.4	5	27	44.8	24	R1/2	84.5		
		2	36.5	24.5	4.5	18.4	28.9	21.2	14	R1/4	64	
	3	35.9	22.4	4	22.4	39.8	19.7	21	R3/8	57		

Référence pièce	Nominal	L1	L2	L3	B	C	G	F	P	Mé-plats H	Taille de filetage M	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D												1 à 9 pièce(s)	10-50
USTE	4	18.6	11.8	17.8	14.5	9	2.5	18.3	9.3	8	M5x0.8	7.4		
	6	22	14.5	26.5	15.5	11.2	2.5	22.6	13	13	R1/8	18.5		
	8	28.1	18	34	17.8	13.6	3	27.8	17	17	R1/4	35		
	10	27.5	18	34	19.4	16.3	3	33.3	17	17	R1/4	57.5		
	12	34.9	22	44.8	22.4	19.7	5	39.7	20	24	R1/2	98		

Référence pièce	Nominal	A	B	C	Mé-plats H	Taille de filetage M	Section effective (mm²)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D								1 à 9 pièce(s)	10-50
MSTEL	4	M5	17.1	16.6	9	M5x0.8	3.2	6.2		
		1	19.8	14	10	R1/8	4.4	9.5		
	6	M5	17.7	17.7	9	M5x0.8	3.2	7.7		
		1	20.9	11.2	10	R1/8	11	11		
	8	2	23.9	11.2	14	R1/4	8.5	20.2		
		3	24.9	11.2	17	R3/8	8.5	29.5		
	10	1	23.6	13.6	10	R1/8	15	14.9		
		2	26	13.6	14	R1/4	15	23.6		
	12	1	25.8	16.3	17	R1/8	22.1	26.3		
		2	28.8	16.3	17	R1/4	31.5	31		
		3	28.3	16.3	17	R3/8	31.5	33		
		2	30.5	19.7	17	R1/4	41.7	41.7		
	3	32.2	19.7	17	R3/8	43.7	43.7			
	4	33	19.7	21	R1/2	42.6	63.4			

Spécifications

Fluide utilisable	Air
Plage de température de fonctionnement*	0-60°C
Pression de fonctionnement max.	0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement	-100kPa

* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

La partie filetée EN CW614N Équiv. (laiton) est entièrement recouverte d'un placage autocatalytique au nickel. Elle est également recouverte d'un produit d'étanchéité et ne nécessite ainsi aucune bande d'étanchéité (sauf pour le M5).

■ Raccords coulés de type FY

UNYLF

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Raccords union de cloison

MSBUL Filetages : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

MJBULS Filetage : EN 1.4301 Équiv.

Matériau : Bague : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Capuchons

MSCAP

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Type Y

MSYL Filetage : EN CW614N Équiv. (laiton)
: Placage autocatalytique au nickel

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Raccord union en Y à diamètre à épaulement

USDY

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

■ Raccords unions à épaulement en T

USDTE

Matériau : PBT (Polytéréphthalate de butylène)

Référence pièce	Nominal	L1	L2	B	C	D1	E	L	G	N	P	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D												1 à 9 pièce(s)	10-50
UNYLF	4	17.5	23.5	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	8		
	6	19.5	27	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	12		
	8	22	29	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	16		
	10	25.5	33	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	25		
	12	28	35.5	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	34		

Référence pièce	Nominal	A	Mé-plats H	Taille de filetage (MPas)	C(max)	Section effective (mm²)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D							1 à 9 pièce(s)	10-50	1 à 9 pièce(s)	10-50
MSBUL	4	30 (33)	14	M12x1	8.6 (7.5)	3.2 (4)	16 (20)				
	6	31.9 (36)	17	M14x1	9.4 (9.5)	11.0 (10)	22(33)				
	8	37 (39)	19	M16x1	10.6 (12.5)	25.2 (22)	31.5 (42)				
	10	40.1 (44.5)	24	M20x1	12.9 (18)	38.7 (30)	54.5 (75)				
	12	45.8 (47)	26	M22x1	15.4 (21)	44.6 (35)	70.5 (92)				

Les valeurs indiquées entre () concernent MJBULS.

Référence pièce	Nominal	A	C	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D				1 à 9 pièce(s)	10-50
MSCAP	4	15.6	9	1.5		
	6	17	11.2	2		
	8	19.8	13.6	3.5		
	10	21	16.3	5		
	12	25.4	19.7	9.5		

Référence pièce	Nominal	A	B	E	Mé-plats H	P	Taille de filetage M	Section effective (mm²)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	D									1 à 9 pièce(s)	10-50
MSYL	4	M5	37.4	9	10	9.3	M5x0.8	3.2	8.9		
		1	18.3	40.6	10	13	R1/8	5.3	11.6		
	6	2	43.6	14	11	11.4	R1/4	12.9	20.5		
		M5	40.5	11	11	M5x0.8	3.2	12.9	15.2		
	8	1	43.7	14	11	R1/8	12.6	23.1	35.2		
		2	46.7	14	11	R1/4	12.6	23.1	35.2		
	10	3	47.7	17	13	R3/8	20.7	36.2	53.7		
		1	52.6	14	14.2	R1/8	20.7	36.2	53.7		
	12	2	55.1	17	17	R3/8	42.1	35.2			