

Vis à tête plate cruciforme / Vis d'ornement / Rondelles pour vis d'ornement


Vis de pression à tête à empreinte cruciforme

Vis à tête plate ronde à empreinte cruciforme



RoHS 10

Type	Matériau	Traitement de surface
MSARA	JIS-SWCH Équiv.	Galvanisation au zinc
MSARAS	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	A	(f)	E	N° cruciforme
3x0.5	6	0.7	1.75	2
4x0.7	8	0.9	2.3	2
5x0.8	10	1.2	2.8	2
6x1.0	12	1.4	3.4	3

MSARA (chrome trivalent)

Type	M - L	Remise sur volume			
		1 à 29 pièce(s)	30 à 99 pièces	100 à 299 pièces	300 à 500 pièces
MSARA	3 - 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	4 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	15				
	20				
5 - 8					
10					
12					
15					
15					
20					
6 - 10					
12					
15					
15					
20					

MSARAS (acier inoxydable)

Type	M - L	Remise sur volume			
		1 à 29 pièce(s)	30 à 99 pièces	100 à 299 pièces	300 à 500 pièces
MSARAS	3 - 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	4 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	15				
	20				
5 - 8					
10					
12					
15					
15					
20					
6 - 10					
12					
15					
15					
20					

Ordering Example
Référence pièce
MSARAS4-8



Vis d'ornement Rondelles pour vis d'ornement



RoHS 10

VIS (laiton)
VISS (acier inoxydable)

VISZ (laiton)
VIZS (acier inoxydable)



Type	Matériau	Traitement de surface
VIS	EN CWS08L Équiv.	Placage nickel
VISS	EN 1.4301 Équiv.	-
VISZ	EN CWS08L Équiv.	Placage nickel
VIZS	EN 1.4305 Équiv.	-

M (normal)	P (pas)	D
3	0.5	6
4	0.7	8
5	0.8	10
6	1.0	12

Vis d'ornement

Type	M-L	Prix unitaire	Remise sur volume	
				1 à 99 pièce(s)
VIS (laiton)	3-10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	4-10			
	15			
	20			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			

Type	M-L	Prix unitaire	Remise sur volume	
				1 à 99 pièce(s)
VIS (laiton)	5-10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	6-10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			

Type	M-L	Prix unitaire	Remise sur volume	
				1 à 99 pièce(s)
VISS (acier inoxydable)	3-10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	4-10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	5-10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	6-10			
	15			
	20			
25				
30				

Rondelles pour vis d'ornement


Type	d	D	t	Prix unitaire		Remise sur volume	* Quantité
				* Moins de	* ou plus		
VISZ (laiton)	3	10	2				2500
	4	12	2.5				1400
	5	14	3				800
	6	16	3.5				500
VIZS (acier inoxydable)	3	10	2				500
	4	12	2.5				400
	5	14	3				300
	6	16	3.5				200

Ordering Example
Référence pièce
VIS5-30
VISZ4



RoHS 10

Type	Matériau	Traitement de surface
BDJ	JIS-SWCH Équiv.	Galvanisation au zinc
BDJS	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	A	E	N° cruciforme
3x0.5	6.3	1.9	2
4x0.7	8.3	2.5	2
5x0.8	10.3	3.1	2
6x1.0	12.4	3.7	3

BDJ (chrome trivalent)

Type	M - L	Remise sur volume			
		1 à 9 pièce(s)	10 à 29 pièces	30 à 49 pièces	50 à 500 pièces
BDJ	3 - 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	15	-	-	-	-
	15				
	20				
	25				
	30				
	4 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15	-	-	-	-
	20				
	25				
	30				
	5 - 8				
	10				
	12				
	15				
	20	-	-	-	-
	25				
30					
6 - 10					
12					
15					
20					
25					
30					

BDJS (acier inoxydable)

Type	M - L	Remise sur volume			
		1 à 9 pièce(s)	10 à 29 pièces	30 à 49 pièces	50 à 500 pièces
BDJS	3 - 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	15				
	20				
	25				
	30				
	4 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	5 - 8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
30					
6 - 10					
12					
15					
20					
25					
30					

Ordering Example
Référence pièce
BDJ5-10