

# Brosses strip / Supports de fixation dédiés pour les brosses strip

## Montage vertical

Les brosses strips sont sélectionnables parmi divers matériaux et longueurs de filament. Adapté aux applications d'automatisation d'usine, comme le nivellement de pièces, la dépose d'objets étrangers, la protection contre la poussière et le nettoyage.

**Brosses strip**

Type	Filament de la brosse	Strip	Couleur
BRUSN	Nylon 6	EN 1.4301 Équiv.	Blanc
BRUSE	Fibre conductrice Thunderon® (alliage de cuivre)		Vert argenté
BRUSM	Nylon conducteur Mono-Eight®		Noir
BRUSK	Nylon à particules abrasives		Gris

Thunderon® est une marque déposée de Nihon Sanmo Dyeing Co., Ltd.  
 Mono-Eight® est une marque déposée de TORAY MONOFILAMENT Co., Ltd.  
 Pour les précautions d'utilisation, voir P.499

**Tolérance de la dimension L**

L (unité : mm)	Tolérance
à 100	±1.5
101~400	±2.0
401~800	±2.5

Pour la résilience du filament de la brosse et les caractéristiques du matériau du filament, voir P.499

Référence pièce	Sélection	H	L	h	d
Type	T	de 5 mm	de 5 mm		
BRUSN	3	0.2	30~800	3.5	0.21
		0.3			0.295
	5	0.2			0.21
		0.3			0.295
BRUSE	3	0.075	10~30	3.5	0.075
BRUSM	3	0.3	10~50	3.5	0.3
	5			5.5	
BRUSK	5	0.6	10~50	5.5	0.6

Ordering Example: BRUSN3 - 0.2 - 30 - 150

Référence pièce	Type	T	N°	Prix unitaire															
				L (incrément de 5mm)															
				30	105	155	205	255	305	355	405	455	505	555	605	655	705	755	
				à 100	à 150	à 200	à 250	à 300	~350	~400	~450	~500	~550	~600	~650	~700	~750	~800	
BRUSN	3	0.2	0.2																
			0.3																
			0.2																
			0.3																
BRUSE	3	0.075	0.075																
			0.3																
BRUSM	3	0.3	0.3																
			0.6																
BRUSK	5	0.6	0.6																

**Montage vertical**

Type	Corps principal	Insert	Accessoire
BRUSAS	Nylon MC, niveau conducteur (noir)	EN 1.4301 Équiv.	Vis (EN 1.4301 Équiv.)

T : largeur de la brosse strip

La fente de fixation a la forme de la brosse utilisée.

Référence pièce	Brosse strip utilisable	Vis utilisable pour la fixation de la broche (fournie)	Vis utilisable pour la fixation de la base	Prix unitaire
BRUSAS	3N	M4	M5	
	3S			
	5			
	5K			

Ordering Example: BRUSAS5

# Supports de fixation dédiés pour les brosses strip

## Angle réglable, montage horizontal

L'angle de montage des brosses strip est réglable en fonction des pièces.

**Angle ajustable**

Type	Corps principal	Insert	Accessoire
BRUSAA	Nylon MC, niveau conducteur (noir)	EN 1.4301 Équiv.	Vis (EN 1.4301 Équiv.)

T : largeur de la brosse strip

La fente de fixation a la forme de la brosse utilisée.

Référence pièce	Brosse strip utilisable	Vis applicable	Prix unitaire
BRUSAA	3N	M4	
	3S		
	5		

Ordering Example: BRUSAA3S

Example: Desserrer les vis des deux côtés pour régler manuellement les angles. Les angles peuvent être tenus même avec vis desserrées.

Les supports de fixation pour brosse strip spécialement conçus par MISUMI permettant des changements rapides de brosse sont fournis.

**Fixation horizontale**

Type	Corps principal	Insert	Accessoire
BRUSA	Nylon MC, niveau conducteur (noir)	EN 1.4301 Équiv.	Vis (EN 1.4301 Équiv.)

T : largeur de la brosse strip

La fente de fixation a la forme de la brosse utilisée.

Référence pièce	Brosse strip utilisable	Vis applicable	Prix unitaire
BRUSA	3N	M4	
	3S		
	5		
	5K		

Les vis à oreilles permettent des changements rapides de brosse. Peut être spécifié en tant que modification.

Modifications	Vis à oreilles	Code	Spéc.
Inclut des vis à oreilles pour le montage des brosses		SET	BRUSA3N-SET BRUSA5-SET Vis à oreilles : CHBS4-10 Vis à oreilles MISUMI304

Ordering Example: BRUSA3N

Example: Le trou fendu peut être utilisé pour régler la position de la pointe.