



# Extrusions en aluminium de la série 5, carrés de 20, 25, 40mm

Profilés extrudés carrés en aluminium de 25 mm avec 3 fentes ou plus



Pièces de fixation			Autres	
Sup-ports	Jointts	EcroU	Emboss de protection des profils extrudés	Modifica-tions
P535	P551	P557	P567	P755
P550	P554	P566		P768

■ **Caractéristiques :** Des extrusions avec [1x3 fentes] et [2x4 fentes], etc. carré de 25mm sont également disponibles.




Type		M Matériau	S Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
NFSS	KNFSS	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé clair
HFS5	KHFS5	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé clair
HFSB5	KHFSB5		Anodisé noir


⚠ Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.




NFSS-2060  
HFS5-2060




NFSS-4060  
HFS5-4060




NFSS-2080  
HFS5-2080




NFSS-4080  
HFS5-4080



NFSS-2525  
HFS5-2525  
HFSB5-2525 (Anodisé noir)



NFSS-2550  
HFS5-2550  
HFSB5-2550 (Anodisé noir)



■ **Profilés extrudés à longueur configurable**

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m (300mm ou plus)	Remise sur volume 300mm ou plus		
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160	
NFSS HFS5	50-4000	1.26	464	1.97x10 <sup>4</sup>	15.98x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		1.64	605	2.56x10 <sup>4</sup>	36.0x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		1.8	665	12.63x10 <sup>4</sup>	27.0x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		2.69	994	18.29x10 <sup>4</sup>	63.3x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		0.81	320	1.71x10 <sup>4</sup>	1.71x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		1.36	503	2.97x10 <sup>4</sup>	12.74x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		0.81	320	1.71x10 <sup>4</sup>	1.71x10 <sup>4</sup>							
NFSS HFS5		1.36	503	2.97x10 <sup>4</sup>	12.74x10 <sup>4</sup>							
HFSB5 (Anodisé noir)		2550										
HFSB5 (Anodisé noir)		2550										

■ S'applique à 6000mm, selon les produits.  
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.  
⚠ Certaines extrusions ne sont pas utilisables.

■ **Extrusion à longueur fixe (longueur effective 4000mm) P.526**

⚠ Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20	
			lx	ly			
KNFSS KHFS5	4000 (Longueur effective)	464	1.97x10 <sup>4</sup>	15.98x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		605	2.56x10 <sup>4</sup>	36.0x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		665	12.63x10 <sup>4</sup>	27.0x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		994	18.29x10 <sup>4</sup>	63.3x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		320	1.71x10 <sup>4</sup>	1.71x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		503	2.97x10 <sup>4</sup>	12.74x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		320	1.71x10 <sup>4</sup>	1.71x10 <sup>4</sup>			
KNFSS KHFS5		503	2.97x10 <sup>4</sup>	12.74x10 <sup>4</sup>			
KHFSB5 (Anodisé noir)		2550					
KHFSB5 (Anodisé noir)		2550					


Ordering  
Exemple  
Référence pièce - L  
HFS5-2060 - 800  
KHFS5-2020 - 4000

Lorsque L<300, les prix unitaires indiqués dans le tableau s'appliquent quelle que soit la longueur.  
Lorsque L≥300, les prix totaux sont calculés comme suit.  
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Alterations  
Les modifications sont possibles sur les profilés extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.


# Extrusions en aluminium de la série 5, carrés de 20, 25, 40mm

Autres formes



Pièces de fixation			Autres	
Sup-ports	Jointts	EcroU	Emboss de protection des profils extrudés	Modifica-tions
P535	P551	P557	P567	P755
P550	P554	P566		P768


■ **Caractéristiques :** Peut être utilisé pour créer des angles ou des surfaces extérieures en rayon.




Type		M Matériau	S Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
HFS5 HFSR5 HFS□A5	KHFS5 KHFSR5 KHFS□A5	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé clair




HFS30A5-20




HFS45A5-20




HFS60A5-20




HFS5-404020



HFSR5-404020



HFSR5-2020



■ **Profilés extrudés à longueur configurable**

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m (300mm ou plus)	Remise sur volume 300mm ou plus	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
HFS30A5 HFS45A5 HFS60A5	20	0.61	228	0.80x10 <sup>4</sup>	0.98x10 <sup>4</sup>						
HFS5		0.59	221	0.82x10 <sup>4</sup>	0.92x10 <sup>4</sup>						
HFSR5		0.61	227	0.86x10 <sup>4</sup>	0.92x10 <sup>4</sup>						
HFS5	404020	1.16	429	6.61x10 <sup>4</sup>	6.61x10 <sup>4</sup>						
HFSR5	404020	1.13	419	5.95x10 <sup>4</sup>	5.95x10 <sup>4</sup>						
HFSR5	2020	0.42	153	0.57x10 <sup>4</sup>	0.57x10 <sup>4</sup>						

■ S'applique à 6000mm, selon les produits.  
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.  
⚠ Certaines extrusions ne sont pas utilisables.

■ **Extrusion à longueur fixe (longueur effective 4000mm) P.526**

⚠ Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KHFS30A5 KHFS45A5 KHFS60A5	20	228	0.80x10 <sup>4</sup>	0.98x10 <sup>4</sup>		
KHFS5		221	0.82x10 <sup>4</sup>	0.92x10 <sup>4</sup>		
KHFSR5		227	0.86x10 <sup>4</sup>	0.92x10 <sup>4</sup>		
KHFS5	404020	429	6.61x10 <sup>4</sup>	6.61x10 <sup>4</sup>		
KHFSR5	2020	153	0.57x10 <sup>4</sup>	0.57x10 <sup>4</sup>		

Ordering  
Exemple  
Référence pièce - L  
HFS30A5-20 - 800  
KHFS30A5-20 - 4000

Alterations  
Les modifications sont possibles sur les profilés extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.