

Profilés extrudés carrés en aluminium de 15 mm

Supports pour profils extrudés carrés en aluminium de 15 mm / Erous carrés pour profils extrudés carrés en aluminium de 15 mm

Extrusions en aluminium carrées 15mm

HFS3-1515 (Extrusion à longueur configurable)
KHFS3-1515 (Extrusion à longueur fixe)

RoHS 10

Les surfaces découpées ne sont pas anodisées.

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : Anodisation

Référence pièce	L	Masse (kg/m)	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~20
				lx	ly				
HFS3	1515	50~2000 Incrément de 0.5mm	0.34	126	0.280x10 ⁴	0.280x10 ⁴			
KHFS3		2000							

Ordering Example

Référence pièce - L

HFS3-1515 - 800

KHFS3-1515 - 2000

Lorsque L<300 mm
 Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
 Lorsque L≥300 mm
 Les prix sont calculés comme suit :
 Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Profilés extrudés en aluminium pour supports

Pour supports fins

HFLBS5 **HFLBS6** **HFLBS8**

RoHS 10

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Référence pièce	Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type				lx	ly		
HFLBS5	50~3000	0.3	111	0.4x10 ⁴	0.4x10 ⁴		
HFLBS6		0.75	275	2.2x10 ⁴	2.2x10 ⁴		
HFLBS8		1.2	444	6.4x10 ⁴	6.4x10 ⁴		

Pour supports épais

NFLBT5 HFLBT5 **NFLBT6 HFLBT6** **NFLBT8 HFLBT8**

RoHS 10

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : Anodisé clair

Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv. Traitement de surface : Anodisé clair

Référence pièce	Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type				lx	ly		
HFLBT	50~3000	1.13	420	3.70x10 ⁴	3.70x10 ⁴		
		2.3	850	19.06x10 ⁴	19.06x10 ⁴		
		5.3	1961	109.9x10 ⁴	109.9x10 ⁴		
NFLBT	50~3000	1.13	420	3.70x10 ⁴	3.70x10 ⁴		
		2.3	850	19.06x10 ⁴	19.06x10 ⁴		
		5.3	1961	109.9x10 ⁴	109.9x10 ⁴		

HFLBT6 est le matériau de base de HBLTS6 (P.588) et HBLTS8 (P.646).

Supports pour extrusions en aluminium carrées 15mm

HPTBS3 (Support en tôle) **HBLPBS3** (Support borgne en tôle) **HBLTBS3** (Supports extrudés)

RoHS 10

Type	Matériau	Traitement de surface
HPTBS3	EN 1.0330 Équiv.	Chrome trivalent
HBLPBS3		
HBLTBS3	6061S3-T5 Équiv.	Anodisé clair

Référence pièce	Masse (g)	Profilé extrudé utilisable	Vis et écrou encastré utilisable		Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
Type			Vis	Quantité	Écrou encastré	Quantité	
HPTBS3	8	HFS3-1515	CBM3-6	2	HNSQ3-3	2	160
HBLPBS3	2		Vis de serrage M3x4 (incluses)				140
HBLTBS3	10		CBM3-8	2	HNSQ3-3	2	530

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Écrous carrés pour extrusions en aluminium carrées 15mm

HNSQ

RoHS 10

100 pce par paquet

Matériau : EN 1.0038 Équiv. Traitement de surface : chrome trivalent

Example

Référence pièce	M	Profilé extrudé utilisable	Prix unitaire 1~4 paquet(s)	Remise sur volume 5~9	10~150
Type	N°				
HNSQ	3	HFS3-1515			

Ordering Example

Référence pièce - M

HPTBS3

HBLPBS3

HNSQ3 - 3

Pour supports épais

HFLBTW5 **HFLBTW6**

RoHS 10

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Référence pièce	Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type				lx	ly		
HFLBTW5	50~3000	1.9	700	17.4x10 ⁴	17.4x10 ⁴		
HFLBTW6		4.0	1491	100.0x10 ⁴	100.0x10 ⁴		

Ordering Example

Référence pièce - L

HFLBT5 - 800

Lorsque L<300 mm
 Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
 Lorsque L≥300 mm
 Les prix sont calculés comme suit :
 Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente