

# Extrusions plates à embase/Embouts de protection d'extrusion

Commun aux écrous de serrage et aux écrous rapportés pour prémontage

**HFSFIN5-1044** 44 **HFSFIN5-1074** 74

**HFSFIN5-10104** 104

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.  
Traitement de surface : Anodisation

Les HFSPURE5-8516, HFSFIN5-1020 sans embase sont répertoriés sur la page précédente.

Référence pièce		Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Embout de protection d'extrusion applicable	Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé				lx	ly			
HFSFIN5	1044	50-3000	0.55	203	0.16x10 <sup>4</sup>	2.43x10 <sup>4</sup>	HFCFIN5-1020		
	1074		0.99	364	0.30x10 <sup>4</sup>	13.68x10 <sup>4</sup>			
	10104		1.42	526	0.44x10 <sup>4</sup>	40.88x10 <sup>4</sup>			

**HFSFIN6-1554** 54 **HFSFIN6-1584** 84

**HFSFIN6-15114** 114

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.  
Traitement de surface : Anodisation

Les HFSPURE6-1220, HFSFIN6-1530, HFSPURE8-1830 sans embase sont répertoriés sur la page précédente.

Référence pièce		L	Masse kg/m	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Embout de protection d'extrusion applicable	Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé				Incrément de 1mm	lx			
HFSFIN6	1554	50-3000	1.01	374	0.78x10 <sup>4</sup>	6.10x10 <sup>4</sup>	HFCFIN6-1530		
	1584		1.83	676	1.43x10 <sup>4</sup>	28.69x10 <sup>4</sup>			
	15114		2.64	979	2.07x10 <sup>4</sup>	81.74x10 <sup>4</sup>			


Ordering Référence pièce - L  
Exemple HFSFIN5-1044 - 1200

Lorsque L<300 mm  
Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.  
Lorsque L>300 mm  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Alterations L'usage d'orifices spécifiés est poss

Les intervalles entre les trous sont indiqués dans l'ordre XA, XB, XC, XD, XE, en partant de la gauche.  
HFSFIN5 - 1044 - 150 - D4.5 - XA20 - XB45 - XC80 - XD120

Modifications	Trou traversant					Prix unitaire	
	Sélection D	XA	XB	XC	XD		XE
Code	3.5					1 trou traversant	
Spéc.	ØD	Distance depuis l'ext. gauche mm					
Spécifications de la taille et de la position du trou	4.5	7~(L-7)					
	5.5						
	6.5						



Des trous sont percés sur les rangées supérieure et inférieure.

**HFSFIL5-3020**

Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv.  
Traitement de surface : Anodisation

Référence pièce		Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de section transversale mm <sup>4</sup>		Embout de protection d'extrusion applicable	Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé				lx	ly			
HFSFIL5	3020	50-3000	0.45	166	0.89x10 <sup>4</sup>	0.77x10 <sup>4</sup>	HFCFIN5-1020		


Ordering Référence pièce - L  
Exemple HFSFIL5-3020 - 1200

Lorsque L<300 mm  
Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.  
Lorsque L>300 mm  
Les prix sont calculés comme suit :  
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente



Alterations L'usage d'orifices spécifiés est poss

Les intervalles entre les trous sont indiqués dans l'ordre XA, XB, XC, XD, XE, en partant de la gauche.  
HFSFIL5 - 3020 - 150 - V6 - V8 - XA20 - XB45

Modifications	Position du trou traversant					Prix unitaire	
	V	XA	XB	XC	XD		XE
Code	Sélection de la rainure en V					1 trou traversant	
Spéc.	Rainure V correspondante	Distance depuis l'ext. gauche mm					
Position du trou *Le diamètre du trou est de Ø5.5 uniquement.	V6 V8 V845	7~(L-7)					



La sélection de V détermine les distances entre la ligne médiane et les trous pour que les deux extrusions soient également plates pour chaque taille d'extrusion.



**HFCFIN5-1020** **HFCFIN6-1530**

Matériau : Polyamide (noir)

La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

Référence pièce		Couleur	Prix unitaire 1 à 8 pièce(s).	Remise sur volume 9-200	Profilé extrudé utilisable
Type	Profilé extrudé				
HFCFIN5	1020	B (noir)			HFSFIN5-1020 HFSFIN5-1044 HFSFIN5-1074 HFSFIN5-10104 HFSFIL5-3020
HFCFIN6	1530		HFSFIN6-1530 HFSFIN6-1554 HFSFIN6-1584 HFSFIN6-15114		

Ordering Référence pièce - Couleur  
Exemple HFCFIN5-1020 - B