

Verrous coulissants/Crochets

Poignées de préhension pour extrusions en aluminium/Caches de renfort

Verrous coulissants **HSUKJ**


RoHS 10

Matériau : EN 1.4301 équiv.
 Traitement de surface : polissage

Référence pièce	Type	N°	L	Vis, écrou		Prix unitaire	Remise sur volume
				Vis	Quantité		
HSUKJ	5	61		SHFBS4-6	4	HNTASN5-4	
	6	71		SHFBS4-8	4	HNTASN6-4	
	8	81		SHFBS4-10	4	HNTASN8-4	

⚡ Ce produit est destiné au montage sur des profilés extrudés en aluminium uniquement.

Ordering Example
 Référence pièce **HSUKJ5**



⚡ L'écart A doit être supérieur à 4mm.
 (Dans l'exemple d'app., l'écart est de 4.5mm.)

Alterations

Référence pièce - (SET)
HSUKJ5 - SET

Modifications	Code	Spéc.	Type	N°
Jeu de vis et d'écrous utilisables	SET	Vis applicable	HSUKJ	5
				6
				8

Crochets

Type	Forme J	Forme T	Matériau	Traitement de surface
HKKJ	HKKT		EN 1.4301 équiv.	Polissage

HKKJ **HKKT**

RoHS 10

Référence pièce	Charge admissible (N)	Poids (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
HKKJ	196	36	1 à 9 pièce(s)	10-50
HKKT	196	45		



■ Vis et écrous recommandés lors du montage sur des profilés extrudés en aluminium

Profilé extrudé utilisable	Vis	Quantité	Quantité
HFS5	SHFBS5-8	2	SHNTP5-5
HFS6	SHFBS5-10	2	SHNTP6-5
HFS8(8-45)	SHFBS5-15	2	SHNTP8-5



Poignée **HFHDL5-35** **HFHDLB5-35** (anodisation noire)

⚡ Ecrou utilisable : HNTT5

Couvercle de poignée **HFC5-35L** **HFC5-35R**

⚡ Ecrou utilisable : HNTT5

Matériau : EN AC-51400-T5 équiv.
 Traitement de surface : anodisation
 Matériau : polyamide (noir, gris clair)

Poignée

Référence pièce	L	Poids	Section	Prix unitaire	Prix unitaire/m
HFHDL5-35	50~2000	0.73	271	Moins de 300mm	300mm ou plus
HFHDLB5-35				1 à 50 pièce(s)	1 à 50 pièce(s)

Couvercle de poignée

Référence pièce	Couleur	Poids	Prix unitaire	Remise sur volume
HFC5-35L	B (noir)	1.9	1 à 9 pièce(s)	10-19
HFC5-35R	S (gris clair)			

⚡ La couleur par défaut est gris clair, sauf indication contraire.

Caches de renfort **HFPCV3** **HFPCV5**

RoHS 10


Matériau : EN AW-6063-T5 équiv.
 Traitement de surface : anodisation

Référence pièce	L	Poids	Section	300mm ou moins		300mm ou plus	
				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume/m
HFPCV	5	0.12	45.4	1 à 9 pièce(s)	10-19	20-50	
		0.13	47.4				

Ordering Example

Référence pièce - L, Couleur

HFHDL5-35 - 400
 HFC5-35L - S
 HFPCV3 - 800



Alterations

Référence pièce - L - (Code de modification)
HFPCV5 - 300 - LCT45

Modifications	Coupe à 45°	
Code	LCT45	RCT45
Spéc.	Une extrémité à 45° Coupe en onglet Ex. LCT45	
HFPCV	3	450
	5	450