

Poignées de tirage à capuchons / Poignées de tirage en nylon

Poignées de tirage de tube en aluminium

■ Poignées de tirage en nylon avec capuchons

UPCDG
(nylon 6)

*Il est possible de simplifier le montage par l'utilisation combinée des écrous pour les poignées ci-dessous.

Matériau
Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Référence pièce		L ₁	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
Type	L				
UPCDG	90	133	500	30	
	94	136.5		33	
	117	160		36	
	132	175		39	

■ Poignées de tirage avec capuchons

Type	Poignée		Capuchon	
	Matériau	Traitement de surface	Matériau	Couleur
HHDG	EN AC-46100 équiv.	Finition au four	ABS	Blanc
HHDS	EN 1.4301 équiv.	Polissage	ABS	Blanc

*Il est possible de simplifier le montage par l'utilisation combinée des écrous pour les poignées ci-dessous.

Fraisure pour M5

Référence pièce		L	Masse (g)	Jeu de vis et d'écrous utilisables		Prix unitaire	
Type				Vis	Quantité	HHDG	HHDS
HHDG	HHDS	100	62	Vis à tête plate M5	2		

Ordering Example
Référence pièce
UPCDG90
HHDG100

■ Écrous pour poignées de tirage

HHPUW

2-M

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce		B	A	M	Poignée	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	P						
HHPUW	90	10	100	6	UPCDG90		10~50
	100	12	110	5	HHDG100		

Ordering Example
Référence pièce
HHPUW90

■ Poignées de tirage en nylon

UPFN

Matériau
Poignée : Nylon 6 renforcé à la fibre de verre
Section fileté : Laiton (fileté)

Référence pièce		L	Couleur de la poignée	L ₁	H	h	M (normal)	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire		
Type	A									B (noir)	W (blanc, M (orange), R (rouge)	
UPFN	26	105	B (noir)	121	37	29	6	500	55			
		110	W (blanc)						60			
		117	M (orange)						62			

*La poignée est noire par défaut, sauf indication contraire.

Ordering Example
Référence pièce - L - Couleur de la poignée
UPFN26 - 105 - B

■ Poignées de tirage de tube en aluminium - Petit diamètre

UWAPNC
UWAPFC (type à L configurable)

UHFAPC
UHFAPFC (type à L configurable)

Matériau
Tube : EN AW-6063 équiv.
Coûde : Polycarbonate

Référence pièce		Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type	L		UWAPNC	UHFAPC
UWAPNC UHFAPC	100	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6		
	150			
	200			
	250			
	300			

Référence pièce		L Incrément de 1mm	Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type				UWAPFC	UHFAPFC
UWAPFC UHFAPFC		100~150	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6		
		151~200			
		201~250			
		251~300			

Ordering Example
Référence pièce
UWAPNC200
UWAPFC-237
* Pour les dimensions L, ajouter « - » (tiret).

■ Poignées de tirage de tube en aluminium

UWAPN
UWAPF (type à L configurable)

UHFAPN
UHFAPF (type à L configurable)

Matériau
Tube : EN AW-6063 équiv.
Coûde : Nylon renforcé à la fibre de verre

Référence pièce		Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type	L		UWAPN	UHFAP
UWAPN UHFAP	150	Vis à tête plate M8		
	200			
	250			
	300			
	400			
	500			
	600			

Référence pièce		L Incrément de 1mm	Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type				UWAPF	UHFAPF
UWAPF UHFAPF		100~150	Vis à tête plate M8		
		151~200			
		201~250			
		251~300			
		301~400			
		401~500			
		501~600			

Ordering Example
Référence pièce
UWAPN150
UHFAPF-185
* Pour les dimensions L, ajouter « - » (tiret).