

Roulettes pour profils extrudés en aluminium

Pivotant à roulette double, à visser

Roulettes pour profils extrudés en aluminium/Supports de roulette à montage latéral/Plaques de montage pour roulettes et supports de nivellement

Pivotant à roulette double



Type	Roulette	Roue	Roulement
	M Matériau S Traitement de surface	M Matériau (couleur)	Partie pivotante Partie roue
HCHA, HCHAS	Nylon	Nylon	-

HCHA (8-40, 8-60, 8-100, 12-60, 12-100, 12-150, 16-150, 16-170)

HCHAS (8-20, 8-30, 12-20, 12-30)

Type	M (normal)	Charge admissible		D	H	A	B	C	E	NB	NT	NL	HCHA		HCHAS	
		(kgf)	(N)										Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50
HCHA HCHAS (avec butée)	8	20*	196	40	50	-	41	13	15	13	4	15				
		30*	294	50	60	-	45	14	18	14	4.5	12				
		40	396	40	43.5	7	44	12	15	14	4.5	12				
		60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14				
		100	990	60	68.5	8	49	14	17	17	6	14				
		20*	196	40	50	-	41	13	15	13	4	15				
	12	30*	294	50	60	-	45	14	18	19	4	15				
		60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14				
		100	990	60	68.5	8	49	14	17	17	6	14				
		150	1485	60	69	10	59	17.5	17	17	6	22				
		150	1485	75	84.5	10	59	17.5	17	17	6	22				
		170	1683	75	84.5	10	64	18.5	20	22	8	25				

Ordering Example Référence pièce - W
HCHA12 - 100

Fixation

Tourner la tête de la vis hexagonale de la partie inférieure de la roue (partie indiquée par A). La partie filetée supérieure de la vis tourne. Serrer au niveau des parties plates signalées par la mention NB. Pour les types signalés par *, poser et serrer la pièce NB avec une clé

À visser sur pivot



Type	Roulette	Roue	Roulement
	M Matériau S Traitement de surface	M Matériau (couleur)	Partie pivotante Partie roue
HSGN	EN 1.0320 équiv. (renoué à chaud)	Galvanisation au zinc	(Caoutchouc synthétique (noir), Uréthane (marron), Nylon (blanc))

HSGN (A visser sur pivot)

HSGNS (A visser sur pivot avec butée)

Type de corps	Référence pièce Type	D (normal)	M (normal)	Matériau de la roue	Largeur de roue B				E	NB	NT	NL	r	Charge admissible (N)				Masse (g)				Prix unitaire			
					R	U	N	N						R	U	N	N	R	U	N	N	R	U	N	N
A visser sur pivot	HSGN	50	8	R (Caoutchouc) U (Uréthane) N (Nylon)	68	20	21	21	22	14	4.8	14	47	300	380	400	195	175	165	165					
		12	85		21	21	21	23	19	35	56	400	400	270	220	210									
		65	126		25	28	25	31	21	40	82	500	600	600	585	435	405								
		75	126		25	28	25	31	21	40	82	500	600	600	585	435	405								
À visser sur pivot avec butée	HSGNS	50	8	R (Caoutchouc) U (Uréthane) N (Nylon)	68	20	21	21	22	14	4.8	14	49	300	380	400	220	200	190						
		12	85		21	21	21	23	19	35	57	300	400	305	255	235									
		65	126		25	28	25	31	21	40	82	500	600	600	585	435	405								
		75	126		25	28	25	31	21	40	82	500	600	600	585	435	405								

Ordering Example Référence pièce - M - Matériau de la roue
HSGN75 - 12 - U

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc



Type	Roulette	Roue	Roulement
	M Matériau S Traitement de surface	M Matériau (couleur)	Partie pivotante Partie roue
HSMA	EN 1.0320 équiv. (renoué à chaud)	Galvanisation au zinc	(Caoutchouc synthétique (noir))

HSMA

HSMAS

Type de corps	Référence pièce Type	M (normal)	W (kgf)	W (N)	D	H	B	E	NB	NT	NL	r	Masse (g)	Prix unitaire
Pivotant	HSMA	12	60	594	75	105	25	30	23	4	25	72	500	
		16	70	695	100	137	25	35	35	4	25	89	700	
Pivotante avec butée	HSMA S	12	60	594	75	105	25	30	23	4	25	105	640	
		16	70	695	100	137	25	35	35	4	25	128	950	

Ordering Example Référence pièce - W
HSMA16 - 70

Supports de roulette à montage latéral




CPHAL No.10, 12 N°12A N°16

Matériau : EN AC-46100 équiv. S Traitement de surface : finition au four (argent)

Pour le type à trou de montage configurable, voir P.1084.

Référence pièce Type	N°	Profilé extrudé (Simple fente)	M (normal)	H	L	B	K	C	T	D	G	Dimensions du trou de montage					Masse (g)	Prix unitaire 1 à 50 pièce(s)
												E1	E2	F1	F2	F3		
CPHAL	10	Carré 20,	10	45	70	36	23	31	8	14	13	40	55	10	15	-	135	
	12	Carré 30	12	46	70	46	33	41	8	14	13	40	55	10	15	-	165	
	12A	Carré 25, carré 40*, carré 50	12	46	70	46	33	41	8	14	13	40	55	10	15	-	165	
	16	Carré 45, carré 60	16	50	95	57	40	50	10	20	17	55	75	22.5	30	-	285	

Ordering Example Référence pièce
CPHAL10



Plaques de montage pour roulettes et supports de nivellement



HPLAT N°5 No.6 No.8

Matériau : EN AC-46100 équiv.

Référence pièce Type	N°	Profilé extrudé	A	T	M	Z	D	F	t1	t2	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 50 pièce(s)	Remise sur volume
HPLAT	5	20x20x20	75	10	12	25	-	43	20	5	120		
	6	40x40x40	100	12	16	35	14	60	28	8	281		
	8	40x40x40	100	12	20	35	14	60	28	8	273		

Ordering Example Référence pièce
HPLAT6